

enoplastic



*...du moût
...à la bouteille*



Capsules spéciales polyaminées spin-down qui permettent une application polyvalente, facile et sans faille. Les couleurs et les motifs en relief assurent un aspect très personnalisable, d'un produit moderne à un produit "vintage". Se coordonne parfaitement avec chaque détail de l'emballage de n'importe quelle bouteille.



L'impression

La jupe



Estampage à chaud

Cette méthode d'impression permet de transférer le dessin de la feuille colorée par l'effet combiné de la chaleur et de la pression. Cette méthode permet d'imprimer jusqu'à trois couleurs. Le procédé UV est également disponible. Il donne aux capsules une finition élégante et raffinée. Idéal pour les dessins au trait.

Impression en héliogravure

Crée des couleurs vraiment intenses et vibrantes avec des effets d'ombres qui ne peuvent être obtenus par estampage à chaud. Cette technique permet de reproduire pratiquement toutes les couleurs. Parfait pour les grands tirages. La technique UV est également disponible. Peut être utilisé avec l'estampage à chaud.



Le haut



Estampage à chaud

Veillez consulter les informations relatives à l'impression de la jupe. 1 couleur, pas d'UV.



Estampage à chaud en relief

Estampage à chaud avec un effet de relief créé par gaufrage.



Encre en relief

Cela permet d'obtenir un dessin en relief plus audacieux que le marquage à chaud en relief.

Héliogravure

Veillez consulter les informations relatives à l'impression de la jupe. Pas d'UV.



Gaufrage

Dessins en relief sans couleur.

Peut être utilisé avec l'estampage à chaud et l'estampage à chaud en relief.



Ligne supérieure

Une méthode de relief à chaud utilisant des matrices de gaufrage mâle/femelle pour créer un dessin en relief particulièrement frappant.

Egalement disponible en deux couleurs.



Accessoires


La jupe



Languettes à déchirer

Une option d'ouverture plus facile.

Disponible dans nos formes et tailles standard avec des lignes perforées à double rainure horizontale ou à double rainure diagonale.




Double perforation
horizontale
STPU501



Double perforation
diagonale
STPU502



Languette à découper
FU0078




Languette d'ouverture
découpée avec une
petite pointe radiale
FU0077



Languette d'arra-
chage découpée à
pointe radiale
FU0076



Double languette à dé-
couper
FU0130



Languette de déchirure
marquée
FU0131



Languette à découper
drapeaux
FU0132



Languette à découper 2G
FU0133