

enoplastic



*...du moût
...à la bouteille*



S'HARMONISER AVEC LES FORMES ET CONJURER LES COULEURS : C'EST LE RÔLE DE LA CAPSULE LA PLUS ADAPTABLE ET LA PLUS SOUPLE DE L'INDUSTRIE.

LE MATÉRIAU THERMORÉTRACTABLE GARANTIT UNE APPLICATION FACILE ET UNE INFINITÉ DE COULEURS, D'IMPRESSIONS ET D'OPTIONS DÉCORATIVES POUR CRÉER UNE SIGNATURE FRAPPANTE.

ELLE EST IDÉALE POUR UNE MULTITUDE DE TYPES DE BOUTEILLES, DU VIN, DES SPIRITUEUX ET DE LA BIÈRE À L'HUILE D'OLIVE ET AU VINAIGRE.



L'impression

La jupe



Marquage à chaud

Il s'agit d'une méthode d'impression qui consiste à déposer un film métallique sur la capsule.

Cette méthode permet d'imprimer jusqu'à deux couleurs. Il est également possible d'utiliser l'UV. Il donne aux capsules une finition élégante et raffinée. Idéal pour les dessins au trait.

Impression en héliogravure

Crée des couleurs vraiment intenses et vibrantes avec des effets de dégradés qui ne peuvent pas être obtenus par estampage à chaud. Cette technique permet de reproduire pratiquement n'importe quelle couleur.

Parfait pour les grands tirages.

L'UV est également disponible.

Peut être utilisé avec le marquage à chaud.



Le haut



Estampillage à chaud
Veuillez consulter les informations relatives à l'impression de la jupe. 1 Couleur, pas d'UV.



Estampage à chaud en relief
Estampage à chaud avec un effet de relief créé par gaufrage.

Héliogravure

Veuillez consulter les informations relatives à l'impression de la jupe. 1 Couleur, pas d'UV.



Gaufrage

Dessins en relief sans couleur. Peut être utilisé avec l'estampage à chaud et l'estampage à chaud en relief.



Accessoires

Jupe




Tirette


Une option d'ouverture plus facile.
 Disponible dans nos formes et dimensions standard.
 Peut être personnalisé sur demande.




Horizontal en saillie
 languettes de déchirement
 Disponible en PVC et PET
 et dans différents formats et couleurs avec des systèmes standard,
 micro, simple ou double perforations ou sans perforations.




Languettes de déchirement verticales
 Disponible avec 2 ou 4 fentes, avec ou sans la bande de support en
 PVC, et avec ou sans double verticale, perforation standard ou micro
 perforation.
 La longueur de la perforation peuvent être personnalisés.



Languettes à déchirer verticales 4 fentes
 avec pointe scellée
 Disponible avec ou sans double perforation verticale, standard ou
 micro perforation.
 La longueur de la perforation peut être personnalisé.



Languettes de déchirure verticales avec
 bande d'arrachage et pointe scellée
 Disponible avec ou sans double perforation verticale, standard ou
 micro perforation.
 La longueur de la perforation peut être personnalisée.



Languettes d'arrachage verticales avec
 bande d'arrachage supérieure et pointe scellée
 Positionné à 1 mm du haut de la capsule. Disponible avec ou sans
 double perforation verticale, standard ou micro perforation. La longueur
 de la perforation peut être personnalisée.